

Garant

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120416/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2531 120416/30
GTIN	4067263092612
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250328 HB7020
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 260 mm/min
Skæredybde a_p	1,05 - 4,25 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120416 Type HB7020

250328 HB7020