


**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:
160612/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2534 160612/50
GTIN	4067263092803
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 220 mm/min
Skæredybde a_p	0,8 - 5,5 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250221 HBT020
Type	HBT020
Spånbryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160612 Type HBT020

250221 HBT020