


**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
160608/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2534 160608/50
GTIN	4067263092780
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,55 - 5,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 220 mm/min
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250220 HBT020
Type	HBT020
Spånbryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 160608 Type HBT020

250220 HBT020