

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal:
110404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2538 110404/30
GTIN	4067263092919
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	250780 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 110404 Type HBT020

250780 HBT020