

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150604/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2535 150604/50
GTIN	4067263092865
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 3,75 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250760 HB7020
Type	HB7020
Spånbrøder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150604 Type HB7020

250760 HB7020