

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
110408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2535 110408/30
GTIN	4067263092834
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Indhold	250754 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 110408 Type HB7020

250754 HB7020