

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150604/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2535 150604/30
GTIN	4067263092858
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Indhold	250760 HB7020
Skæredybde a_p	0,25 - 3,75 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150604 Type HB7020

250760 HB7020