

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150608/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2535 150608/30
GTIN	4067263092872
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250762 HB7020
Skæredybde a_p	0,55 - 3,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150608 Type HB7020

250762 HB7020