

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal:
150604/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2538 150604/50
GTIN	4067263092964
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 3,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250783 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150604 Type HBT020

250783 HBT020