

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal:
150608/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2538 150608/30
GTIN	4067263092971
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250784 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 3,75 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150608 Type HBT020

250784 HBT020