


**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal:
150612/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 200 mm/min
Indhold	250787 HBT020
Skæredybde a_p	0,8 - 3,75 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HBT020

250787 HBT020