

**Garant****Drejvendeplade til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
09T304/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 09T304/30
GTIN	4067263092254
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Indhold	250150 HB7020
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

## Tilbehør

CNMG 09T304 Type HB7020

250150 HB7020