

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190624/50**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2527 190624/50 |
| GTIN | 4067263092469 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Tilspænding f | 0,25 - 0,4 mm/o |
| Skæredybde a_p | 1,6 - 6,75 mm |
| Antal stk. | 50 |
| Indhold | 250176 HB7020 |
| Type | HB7020 |
| Spånryder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

CNMG 190624 Type HB7020

250176 HB7020