

Garant**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150608/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2539 150608/50
GTIN	4067263093008
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 3,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	250862 HB7020
Type	HB7020
Spånbryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150608 Type HB7020

250862 HB7020