

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160612/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 160612/50
GTIN	4067263092407
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,8 - 5,5 mm
Antal stk.	50
Indhold	250170 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160612 Type HB7020

250170 HB7020