


Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190616/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 190616/30
GTIN	4067263093190
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,6 - 6,75 mm
Indhold	251238 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG190616
Type	HB7020
Spån Bryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 190616 Type HB7020

251238 HB7020