

**Garant**

**Drejvendeplade til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
160608/30**

**Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2527 160608/30 |
| GTIN                | 4067263092377    |
| Artikelklasse       | GGN              |

**Teknisk beskrivelse**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tilspænding f                            | 0,25 - 0,4 mm/o              |
| Indhold                                  | 250168 HB7020                |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,55 - 5,5 mm                |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min             |
| Antal stk.                               | 30                           |
| Type                                     | HB7020                       |
| Spånryder                                | SM                           |
| Produkttype                              | Vendeskærsplade til drejning |

## Tilbehør

CNMG 160608 Type HB7020

250168 HB7020