

Garant**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120404/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2544 120404/50
GTIN	4067263093084
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	251222 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120404 Type HB7020

251222 HB7020