

Garant**Drejvendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120412/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 120412/50
GTIN	4067263092346
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,8 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	250160 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120412 Type HB7020

250160 HB7020