

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190616/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 190616/50
GTIN	4067263093206
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	1,6 - 6,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251238 HB7020
Type	HB7020
Spånbyder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 190616 Type HB7020

251238 HB7020