

Garant

**Drejevendeplade til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160612/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2527 160612/30
GTIN	4067263092391
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,8 - 5,5 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Indhold	250170 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbrøder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

CNMG 160612 Type HB7020

250170 HB7020