

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 120408/30
GTIN	4067263093091
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	251224 HB7020
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbyder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120408 Type HB7020

251224 HB7020