


Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 120408/50
GTIN	4067263093107
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251224 HB7020
Type	HB7020
Spånbynder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120408 Type HB7020

251224 HB7020