

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
09T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2530 09T304/30
GTIN	4067263092476
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	250188 HBT020
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 09T304 Type HBT020

250188 HBT020