

Garant

**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190624/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2549 190624/50
GTIN	4067263093367
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Skæredybde a_p	1,6 - 6,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	251338 HB7020
Type	HB7020
Spånbyder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 190624 Type HB7020

251338 HB7020