

Garant**Drejevendeplade til skrubbearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160608/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2531 160608/30
GTIN	4067263092636
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 260 mm/min
Indhold	250334 HB7020
Skæredybde a_p	0,55 - 5,5 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

CNMG 160608 Type HB7020

250334 HB7020