


**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
160408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2558 160408/30
GTIN	4067263093459
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	251565 HBT020
Skæredybde $a_p$	0,55 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG160408
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

TNMG 160408 Type HBT020

251565 HBT020