

**Garant**

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
150612/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2549 150612/30
GTIN	4067263093299
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	251330 HB7020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,8 - 5,25 mm
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbyrder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

SNMG 150612 Type HB7020

251330 HB7020