

Garant

**Drejvendeplade til middel bearbejdning TNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160408/30**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2555 160408/30 |
| GTIN | 4067263093411 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------|
| Indhold | 251544 HB7020 |
| Skæredybde a_p | 0,55 - 4 mm |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,4 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HB7020 |
| Spånryder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |

Tilbehør

TNMG 160408 Type HB7020

251544 HB7020