

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:
120408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2530 120408/50
GTIN	4067263092520
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	250197 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120408 Type HBT020

250197 HBT020