

**Garant****Drejevendeplade til skrubbearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
160612/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2531 160612/30
GTIN	4067263092650
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 260 mm/min
Indhold	250336 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

## Tilbehør

CNMG 160612 Type HB7020

250336 HB7020