


**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HBT020, Størrelse / antal:
160404/50****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2558 160404/50 |
| GTIN | 4067263093442 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,2 - 0,3 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,25 - 4 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 240 mm/min |
| Antal stk. | 50 |
| Indhold | 251564 HBT020 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG160404 |
| Type | HBT020 |
| Spånryder | PM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

TNMG 160404 Type HBT020

251564 HBT020