

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
120412/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2530 120412/50
GTIN	4067263092544
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 4,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	250198 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 120412 Type HBT020

250198 HBT020