


Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:
060408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2564 060408/30
GTIN	4067263093558
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	252064 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spån Bryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

WNMG 060408 Type HB7020

252064 HB7020