


Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:
060404/30**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2564 060404/30 |
| GTIN | 4067263093534 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,25 - 2 mm |
| Indhold | 252062 HB7020 |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,4 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 110 - 280 mm/min |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HB7020 |
| Spånryder | SM |
| Produkttype | Vendeskersplatte til drejning |

Tilbehør

WNMG 060404 Type HB7020

252062 HB7020