


**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
080408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2564 080408/30
GTIN	4067263093596
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 280 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,4 mm/o
Indhold	252070 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spån Bryder	SM
Produkttype	Vendeskersplade til drejning

**Tilbehør**

WNMG 080408 Type HB7020

252070 HB7020