


**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
120412/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2534 120412/50
GTIN	4067263092766
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 220 mm/min
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 4,25 mm
Antal stk.	50
Indhold	250219 HBT020
Type	HBT020
Spånbryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 120412 Type HBT020

250219 HBT020