

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2561 160408/50
GTIN	4067263843788
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251804 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VNMG 160408 Type HB7020

251804 HB7020