

Garant**Drejevendeplade til skrubbearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190624/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2531 190624/50
GTIN	4067263092728
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 260 mm/min
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	1,6 - 6,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	250343 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

CNMG 190624 Type HB7020

250343 HB7020