


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:
060408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2566 060408/50
GTIN	4067263093664
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	252093 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

WNMG 060408 Type HBT020

252093 HBT020