


**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:
160608/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2534 160608/30
GTIN	4067263092773
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 220 mm/min
Indhold	250220 HBT020
Skæredybde a_p	0,55 - 5,5 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160608 Type HBT020

250220 HBT020