

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:
080404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2566 080404/30
GTIN	4067263093671
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	252094 HBT020
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

WNMG 080404 Type HBT020

252094 HBT020