

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal:
110404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2538 110404/50
GTIN	4067263092926
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	250780 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 110404 Type HBT020

250780 HBT020