

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
110404/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2535 110404/50
GTIN	4067263092827
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250752 HB7020
Type	HB7020
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 110404 Type HB7020

250752 HB7020