


**Garant**

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
080412/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2568 080412/50
GTIN	4067263093749
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	85 - 260 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,8 - 2,75 mm
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	252210 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærplatte til drejning

**Tilbehør**

WNMG 080412 Type HB7020

252210 HB7020