


Garant

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:
080408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2568 080408/50
GTIN	4067263093725
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	85 - 260 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	252208 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærplade til drejning

Tilbehør

WNMG 080408 Type HB7020

252208 HB7020