

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
110408/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2535 110408/50
GTIN	4067263092841
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	250754 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 110408 Type HB7020

250754 HB7020