


**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:
080408/30****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2570 080408/30 |
| GTIN | 4067263093756 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,55 - 2,75 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 100 - 220 mm/min |
| Tilspænding f | 0,3 - 0,5 mm/o |
| Indhold | 252224 HBT020 |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HBT020 |
| Spånryder | PR |
| Produkttype | Vendeskærspalte til drejning |

Tilbehør

WNMG 080408 Type HBT020

252224 HBT020