

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150612/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2535 150612/30
GTIN	4067263092896
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Indhold	250764 HB7020
Skæredybde a_p	0,8 - 3,75 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HB7020

250764 HB7020