

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7130-2, Størrelse / antal:
160612/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2571 160612/30
GTIN	4067263093916
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 170 mm/min
Indhold	250170 HB7130-2
Skæredybde a_p	0,8 - 5,5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160612 Type HB7130-2

250170 HB7130-2